

立即购买

购买类型	商品编号	物料编码	商品分类	名称	商品型号	品牌	封装规格	单个毛重	购买数量	商品单价	金额
常规	C59135		电流感应放大器	INA199A1DCKR	INA199A1DCKR	TI(德州仪器)	SC-70-6(SOT-	0.000070	5	¥3.10	¥9.30
常规	C2718488		排母	2.54mm 1x4P	2.54-1*4P母	BOOMELB(博穆精密)	直插, P=2.54m	0.000321	10	¥0.271200	¥2.71
常规	C140071		贴片电阻	75kΩ ±1% 100mW	RS-03K7502FT	FH(风华)	0603	0.000030	100	¥0.005499	¥0.55
常规	C2907139		贴片电阻	2Ω ±5% 100mW	FRC0603J2R0 TS	FOJAN(富捷)	0603	0.000023	100	¥0.004852	¥0.49
常规	C122240		固态电容	100uF ±20% 35V	SPZ1VM101E08000RAXXX	AISHI(艾华集团)	径向引线, 6.3	0.000491	5	¥0.9680	¥2.90
常规	C128546		可调电阻/电位器	1.5kΩ ±25%	VG039NCHXTB152	HDK(北陆电气)	SMD	0.000056	10	¥0.493479	¥4.93
常规	C344022		贴片电容(MLCC)	10uF ±10% 25V	GRM188R61E106KA73D	muRata(村田)	0603	0.000034	30	¥0.181637	¥5.45
常规	C530628		USB连接器	Type-A 母座 沉板	U-A-24DS-W-1	韩国韩荣	SMD	0.001400	5	¥0.553029	¥2.77
常规	C137671		贴片电阻	91kΩ ±1% 100mW	RC0603FR-0791KL	YAGEO(国巨)	0603	0.000023	100	¥0.005422	¥0.54
常规	C140471		一次性保险丝	5A 32V 快断	12F.50000032AG12ZSHG	xcfuse(旭程)	1206	0.000317	5	¥0.397880	¥1.99
常规	C131031		贴片电容(MLCC)	1nF ±5% 50V	CC0603JRX7R9BB102	YAGEO(国巨)	0603	0.000023	50	¥0.026122	¥1.31
常规	C1705		贴片电容(MLCC)	4.7uF ±10% 10V	CL10A475KP8NNNC	SAMSUNG(三星)	0603	0.000035	50	¥0.025550	¥1.28
常规	C3032170		单片机(MCU/MPU/SOC)	N32G430C8L7	N32G430C8L7	Nations(国民技术)	LQFP48	0.000880	5	¥5.00	¥15.00
常规	C2992606		贴片型铝电解电容	220uF 25V	XT220UF25V90RV0075	KNSCHA(科尼盛)	SMD, 6.3x7.7m	0.000630	10	¥0.268735	¥2.69
常规	C25804		贴片电阻	10kΩ ±1% 100mW	0603WAF1002T5E	UNI-ROYAL(厚声)	0603	0.000023	100	¥0.002931	¥0.29
常规	C122522		无源晶振	8MHz ±30ppm 20pF	TAXM8M2QLCDDT1T	TAE(雅晶鑫)	SMD5032-2P	0.000179	5	¥1.2724	¥3.82
常规	C2992599		贴片型铝电解电容	100uF 50V	XT100UF50V90RV0067	KNSCHA(科尼盛)	SMD, 8x10.5mm	0.001266	5	¥0.475073	¥2.38
常规	C2907010		贴片电阻	200Ω ±1% 100mW	FRC0603F2000TS	FOJAN(富捷)	0603	0.000023	100	¥0.005462	¥0.55
常规	C105362		电流采样电阻/分流器	10mΩ ±1% 1W	FMF06FTHR010-LH	PSA(信昌电陶)	1206	0.000053	10	¥0.279391	¥2.79
常规	C2907023		贴片电阻	3.3kΩ ±1% 100mW	FRC0603F3301TS	FOJAN(富捷)	0603	0.000023	100	¥0.006056	¥0.61
常规	C45783		贴片电容(MLCC)	22uF ±20% 25V	CL21A226MAQNNNE	SAMSUNG(三星)	0805	0.000034	20	¥0.081084	¥1.62
常规	C187606		一次性保险丝	4A 32V 快断	0467004.NRHF	Littelfuse(美国力特)	0603	0.000036	10	¥0.464207	¥4.64
常规	C169268		功率电感	22uH ±20% 5A 66mΩ	MCF-1040-220-N2	Hk-hotline(合泰盟力)	SMD, 11.15x10	0.002625	5	¥1.8484	¥5.55
常规	C519450		贴片电容(MLCC)	12pF ±2% 50V	CC0603GRNP09BN120	YAGEO(国巨)	0603	0.000023	50	¥0.051448	¥2.57
常规	C473812		线性稳压器(LDO)	± Vin=18V Vout=5V 800mA	AMS1117-5.0	SIkor(萨科微)	SOT-223	0.000234	5	¥0.486554	¥2.43
常规	C351784		线性稳压器(LDO)	± Vin=18V Vout=3.3V 800mA	AMS1117-3.3	PUOLOP(迪浦)	SOT-223	0.000225	5	¥0.527114	¥2.64
常规	C498211		线性稳压器(LDO)	AMS1117-ADJ	AMS1117-ADJ	SIkor(萨科微)	SOT-223	0.000261	5	¥0.445558	¥2.23
常规	C965799		发光二极管/LED	红光 正贴	XL-1608SURC-06	XINGLIGHT(成兴光)	0603	0.000023	100	¥0.023300	¥2.33
常规	C2907002		贴片电阻	1kΩ ±1% 100mW	FRC0603F1001TS	FOJAN(富捷)	0603	0.000023	100	¥0.005462	¥0.55
常规	C282519		贴片电容(MLCC)	100nF ±10% 50V	TCC0603X7R104K500CT	CCTC(三环)	0603	0.000035	100	¥0.010939	¥1.09
常规	C455280		轻触开关	贴片无柱小角轻触开关 260	TS-1088R-02026	XUNPU(讯普)	SMD, 3x4x2mm	0.000138	10	¥0.335444	¥3.35

淘宝购买

商品分类	名称	封装	购买链接
DC-DC电源芯片	IP6505	ESOP-8	IP5306 5303 5305 2163 6510 9315 2312 3005A 6505T 贴片SOP8-淘宝网 (taobao.com)
连接器	KF301-5.0 2P	P=5mm	KF301-5.0螺钉式PCB接线端子 间距5.0MM 可拼接 绿/蓝电源端子-tmall.com天猫
显示屏	0.96寸 OLED	0.96寸 OLED-1	0.96寸蓝色 黄蓝双色 白色 12C IIC通信 显示器 OLED液晶屏模块-淘宝网 (taobao.com) 注: 此链接中要购买新版本的
连接器	电源插座	DC-IN-TH DX	DC直流电源插头插座005/022D接头5.5*2.1/2.5/3.5MM公头插座圆孔-tmall.com天猫 注: 此链接中建议购买 5.5*2.5 DC-005插座
电源	12V5A电源	无	12v5a电源适配器 LED液晶显示器监控电源线3A4A6A8A10A硬盘充电器-淘宝网 (taobao.com)
连接器	排针	排针 2.54间距	彩色单排针 单排排针 双排针 间距2.54/2.0MM 插针1/2*40PIN-tmall.com天猫